


连接电缆

KMYZ-2-24-10-LED

产品代号: 193443

FESTO

用于真空发生器 VAD-MYB, VADM, VADMI.



技术参数

特性	值
切换位置指示器	LED
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	170 g
电连接	2针 / 2 导线 直角插座 / 电缆 方形结构/末端开放
额定工作电压 DC	24 V
40°C时的可接受电流负载	1 A
防护性接地	还不可获得
电缆长度	10 m
电缆属性	标准
电缆直径	3.4 mm
电缆结构	2x0,25
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
材料信息, 壳体	PA
材料信息, 电气触片	青铜