

# 平面式门架 EXCH-60-

订货号: 1939785

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                          |
|---------------------|----------------------------|
| 规格                  | 60                         |
| 安装位置                | 垂直<br>水平                   |
| 结构特点                | 平面式门架                      |
| 工作压力                | 8 bar                      |
| 最大水平加速度             | 50 m/s <sup>2</sup>        |
| 最大垂直加速度             | 30 m/s <sup>2</sup>        |
| 最大水平速度              | 5 m/s                      |
| 最大垂直速度              | 3 m/s                      |
| 重复精度                | ±0.1 mm                    |
| 持续通电率               | 100%                       |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟机械指令                   |
| CE 标记 (见合格声明)       | 符合英国机器相关规定                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III           |
| 储存温度                | -10 °C...60 °C             |
| 相对空气湿度              | 0 - 90%<br>无冷凝             |
| 声压级                 | 81 dB(A)                   |
| 防护等级                | IP40                       |
| 环境温度                | 10 °C...50 °C              |
| 最大动态响应时的标称负载        | 6 kg                       |
| 安装方式                | 通过安装组件<br>通过调整套件<br>通过沟槽螺母 |
| 材料说明                | RoHS 合规                    |