


CAN接口

SPC200-COM-CAN

产品代号: 194017



技术参数

特性	值
可以进行配置	EDS文件
典型的电流消耗, 插入式模块	50 mA
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
产品重量	80 g
用于输出的最大地址容量	8 byte
用于输入的最大地址容量	8 byte
现场总线接口地址范围	0 ... 63
现场总线接口结构	电绝缘 第1层, 符合 ISO/DIS 11898标准 标准高速, 最高达到1 Mbit 第2层, 符合CAN 规定 V2.0 Device Net Release 2.0 产品编码: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
电气连接, 现场总线接口	端子条 5针 符合 CIA DR-303-1
安装空间	从 3 起