

# T形倒钩接头 TCN-M5-PK-2

产品代号: 19525

FESTO

用于塑料气管 PAN, PUN, PP, PU, PR, 带密封圈, 可旋转



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 额定尺寸         | 1.3 mm                                  |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                                     |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar                        |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                             |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 M5                                  |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 3 mm                             |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 壳体     | 钢<br>牙铸锌                                |