

T型带倒钩接头 FCN- 3-PK-2 B

产品代号: 19527

FESTO

用于塑料气管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



技术参数

特性	值
额定尺寸	1.3 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于气管外径 3 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	牙铸锌