


连接电缆

KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B

产品代号: 196064

FESTO

用于 CPE-M1BH 和 CPE10SC 型电磁阀，以及 MPV 型多针分配器



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 装配位置 | 任意 |
| 附加功能 | 保持时降流功能 |
| 切换位置指示器 | LED |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 ... 50 °C |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 产品重量 | 18 g |
| 电连接 | 直角式插座 / 直列式插头 方形结构 / M8x1 2针 / 3 针 |
| 电缆结构 | 2x0,25 |
| 电缆直径 | 3.4 mm |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 防护性接地 | 还不可获得 |
| 安装类型 | 通过M2中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 外壳的材料信息 | PA |
| 电缆护套的材料信息 | TPE-U(PUR) |
| 卷曲接头的材料信息 | 青铜 |