



电磁阀

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

产品代号: 196983

FESTO

具有NAMUR型连接面连接孔的样式，符合 VDE/VDI 3845 标准，
不带电磁线圈，不带插座。



技术参数

特性	值
阀功能	两位五通或两位三通, 单电控
驱动类型	电气的
宽度	53 mm
标准额定流量	900 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	7 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	VDI/VE 3845 (NAMUR)
手控装置	位置锁定 推
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
可自由交叠	否
b 值	0.33
C 值	4.2 l/sbar
切换时间, 关闭	38 ms
切换时间, 打开	13 ms
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	280 g
安装类型	在底座上
排气接口	内置的
先导排气口84	M5
气动连接, 气口 1	NPT1/4-18
气动连接, 气口 2	NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 3	NPT1/4-18
气动连接, 气口 4	NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 5	NPT1/4-18
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝 阳极氧化处理