

DUO 螺旋塑料管

PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS

产品代号: 197619

FESTO

高弹性, 具有很强的耐水解能力



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|--|
| 工作长度 | 1.5 m |
| 外径 | 4 mm |
| 块长度 | 0.668 m |
| 内径 | 2.6 mm |
| 线圈直径 | 25 mm |
| 绕线圈数 | 70 |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 授权 | TÜV |
| 认证签发部门 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -35 ... 60 °C |
| 产品重量 | 84 g |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 用于倒钩式接头, 内径 3mm |
| 颜色 | 蓝色/黑色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料信息, 气管 | TPE-U(PU) |