

# DUO 螺旋塑料管

## PUN-6X1-S-2-DUO-BS

产品代号: 197621

FESTO

高弹性, 具有很强的耐水解能力



### 技术参数

| 特性         | 值  |
|------------|--|
| 工作长度       | 2 m  |
| 外径         | 6 mm   |
| 块长度        | 0.836 m  |
| 内径         | 4 mm   |
| 线圈直径       | 46 mm  |
| 绕线圈数       | 52   |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 10 bar   |
| 授权         | TÜV  |
| 认证签发部门     | B 013277 0506 00   |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]                             |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L   |
| 环境温度       | -35 ... 60 °C  |
| 产品重量       | 230 g  |
| 气动连接       | 用于快插接头外径 6 mm<br>用于倒钩式接头, 内径 4mm, 带螺母<br>用于倒钩式接头, 内径 4mm |
| 颜色         | 蓝色/黑色  |
| 肖氏硬度       | D 52 +/-3  |
| 材料信息, 气管   | TPE-U(PU)  |