


阀岛 CDVI5.0

产品代号: 197648

FESTO

阀岛 CDVI, 易清洗型设计。



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单电控 3/2 常开/常闭, 单电控 3/2 常开, 单电控 2/2 常开, 单电控 2/2 常闭, 单电控 5/3 中封式 5/3 中泄式 5/3 中压式 5/2 双稳 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 5/2 单电控
阀规格	24 mm
最大标准额定流量	650 l/min, 24 mm时
工作压力	-0.9 ... 10 bar
授权	C-Tick
基于标准	ISO 14159 EN 1672-2
额定工作电压 DC	24 V
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3
介质温度	-5 ... 50 °C
防护等级	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
电连接	多针插头 现场总线
切换位置指示器	LED
材料备注	符合 RoHS
驱动类型	电气的
电气 I/O 系统	是
阀岛型号	15
阀位的最大数量	16
阀岛结构	模块化