


Checkbox CHB

产品代号: 197890

FESTO



典型表现

技术参数

全部数据 - 个别值取决于你的配置。

特性	值
最大部件直径	80 mm
计数功能	是
防护等级	IP54
位移传感器接口	符合RS 485 规定
最大部件长度	取决于传送带的速度以及所需的分辨率
最小部件直径	0.5 mm
最小部件长度	3 mm
输出	传送带设备控制 传送带控制 / 待命状态 警告?状态信息 故障信息输出 摄像吹落阀 节点 0 节点1 第1部分: 质量合格且方位正确的 第2部分: 质量合格且方位正确的 第3部分: 质量合格且方位正确的 第4部分: 质量合格且方位正确的 第5部分: 质量合格且方位正确的 第6部分: 质量合格且方位正确的 合格部件, 方位错误 次品 PLC_Power 计数器预设值已经达到
输入	内建式传感器 3 内建式传感器2 内建式传感器 4 内建式传感器 5 外部启动 Counter Reset 外部错误 内建式传感器 6 外置式传感器 Type Select 0 内建式传感器 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
每个型号记忆内存所能储存的不同方位的数量 (最大值)	8
型号记忆内存的最大数量	48
数量预选	Software CheckOpti

特性	值
控制功能	分拣 识别 计数
计数范围	1 - 10 Mio.
额定工作气压	6 bar
内部保险丝	1 A 缓慢释放
工作电压范围 AC	85 ... 264 V
电子输出限制	700 mA
PLC连接处的最大总电流	1 A
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
储藏温度	-20 ... 70 °C
环境条件	干燥 对强烈的外部光源进行屏蔽 尽可能干净的环境空气
环境温度	10 ... 50 °C
诊断接口	4针 M12x1 插头插座 115 Kbaud RS 232 接口