

# 螺旋形气管 PPS-6-15-1/4-BL

订货号: 19797

FESTO



## 数据表

特性	值
工作长度	15 m
外径	7.8 mm
模块长度	0.8 m
内径	6.2 mm
线圈直径	75 mm
转数	86
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...17.2 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 °C...80 °C
标称扭矩	11 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	500 g
气接口, 气口 1	外螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	外螺纹 G1/4
颜色	蓝色
连接螺纹材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规
防屈曲材料	钢 镀锌
气管材料	PA12-P