

螺旋型塑料气管

PPS-4-7,5-1/4-BL

产品代号: 19798

FESTO

聚酰胺, 带 2 个可旋转管接头和密封圈(不可用于食品工业).



技术参数

特性	值
工作长度	7.5 m
外径	6.3 mm
块长度	0.34 m
内径	4.7 mm
线圈直径	75 mm
绕线圈数	44
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 21.2 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-30 ... 80 °C
额定紧固扭矩	11 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	249 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
气动连接, 气口 2	阳螺纹 G1/4
颜色	蓝色
材料信息, 连接螺纹	黄铜
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 弯曲保护	钢 经过电镀
材料信息, 气管	聚酰胺 12