

连接轴

KSK-A-70-

产品代号: 2261462

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	70
额定长度	200 ... 2,000 mm
装配位置	水平的
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS