

连接电缆 NEBC-C-S1WA9HS-K-2.5-N-B-LE5-PT-S10

订货号: 2376018

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	DIN 47100
协议	I-Port
电缆标识	不带标签支架
连接频率	50
产品重量	300 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	直角式
电气接口 1, 连接类型	插座
电气接口 1, 电缆出口	直角式
电气接口 1, 连接系统	Sub-D
电气接口 1, 接口/线芯数	9
电气接口 1, 使用的接口/线芯	5
电气接口 1, 安装类型	2x 螺丝 4-40 UNC 带密封件
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	电缆
电气接口 2, 连接系统	开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	5
工作电压范围 DC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	5.2 A
保护导线接口	不可用
电缆长度	2.5 m
电缆特征	标准
弯曲半径, 固定电缆	26 mm
弯曲半径, 移动电缆	78 mm
电缆直径	6.5 mm
电缆直径公差	± 0.1 mm
电缆结构	5 x 0.5 mm ²
标称导线横截面积	0.5 mm ²
防护等级	IP65 IP67 IP69K

特性	值
防护等级说明	在组装好的状态下
特征	易清洗
环境温度	-5 °C...60 °C
带移动电缆的环境温度	-5 °C...60 °C
储存温度	-20 °C...40 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	加强型聚酰胺
外壳颜色	灰色
螺钉材料	不锈钢
密封件材料	EPDM
电触头材料	镀金青铜
绝缘护套材料	PVC