

连接电缆

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

产品代号: 2384165

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
装配位置	任意
产品重量	28 g
电接口 1	2x 直角式插座, M12, 3针
电接口 2	直角式插头, M8, 4针
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	2 A
电缆长度	0.2 m
电缆直径	2.9 mm
电缆结构	2x0,14
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 80 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)