

夹紧轴套 EAMH-86-12-C27.3

订货号: 2429533

FESTO



数据表

特性	值
规格	86
安装位置	可选
最大转速	5000 1/min
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	10.1 kgmm ²
产品重量	109 g
材料说明	RoHS 合规