


洁净型蝶阀

VZFB-A-1"-WW-V4V4E

产品代号: 2461976
将被停止供应的产品

FESTO

公称通径1", 具有焊接端部, ASME-BPE, EPDM, 材料 1.4404.
将停止供货的产品,
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
设计结构	2位碟片阀
驱动类型	手动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	焊接的端部/焊接的端部
额定直径 DN	1"
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	10
驱动扭矩	8 Nm
基于标准	ASME BPE
介质	水 中性流体
介质温度	-10 ... 120 °C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
食品安全	参见补充材料信息
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4404
材料信息, 盘	高合金钢, 耐腐蚀
碟片的材料编号	1.4404
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4404
产品重量	1,000 g
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响