

# 圆形气缸 DGS-25-25


产品代号: 2469  
将被停止供应的产品

FESTO

无端位缓冲

将停止供货的产品，

供货至2016。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
行程	25 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	无缓冲
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	1 ... 12 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力，回复行程	247 N
6 bar时的理论作用力，进程	295 N
气动连接	G1/8