

## 密封圈

# NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10

产品代号: 2652516

FESTO



## 技术参数

特性	值
包装数量	10
装配位置	任意
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.2 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 12 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 174 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 ( 液态, 无冰 ) 水蒸气
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-20 ... 120 °C
额定紧固扭矩	6.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
产品重量	0.02 g
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	PEEK