


止动组件 EADP-ES-R3-25

订货号: 2721599

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------|
| 规格 | 25 |
| 旋转角度调节范围 | 0 deg...325 deg |
| 安装位置 | 可选 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -20 °C...60 °C |
| 环境温度 | 0 °C...50 °C |
| 惯性动量 J0 | 1 kgcm ² |
| 产品重量 | 210 g |
| 安装方式 | 通过内螺纹安装 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 挡块材料 | 铍青铜, 镀镍 |
| 法兰材料 | 精制铝合金 阳极氧化处理 |
| 支架材料 | 精制铝合金 阳极氧化处理 |