


# 止动组件 EADP-ES-R3-32

产品代号: 2735411

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	32
旋转角度调整范围	0 ... 325 deg
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
环境温度	0 ... 50 °C
质量惯性力矩, JO	1.3 kgcm <sup>2</sup>
产品重量	290 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	镀青铜, 镀镍
材料信息, 法兰	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 支架	锻造铝合金 阳极氧化处理