


# 气路板模块 MRS-2

产品代号: 2844247

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	2
阀位的最大数量	2
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	2.5 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	4 Nm
产品重量	365 g
气动连接, 气口 1	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	锻造铝合金