


# 双耳环安装件 CRSNCS-50

订货号: 2895922

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	50
基于标准	ISO 15552 (之前为 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
衍生型	高耐腐蚀等级
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况: 钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	403 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金不锈钢
关节轴承材料	PTFE 不锈钢
螺钉材料	高合金不锈钢