


# 底座

## VABS-S7-BE-B-G14-V14-A

产品代号: 2999476

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
先导气源	内置的
工作压力 MPa	0.2 ... 0.8 MPa
工作压力	2 ... 8 bar
流量 Kv 排气	2.2 m <sup>3</sup> /h 8.6 m <sup>3</sup> /h
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
产品重量	250 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	法兰 1/4 NAMUR 气孔样式
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	铝 (Ematal涂层)
材料信息, 密封	NBR