


底座 NAUE-1/4-NPT-1-ISO

订货号: 30427

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	0 bar...16 bar
认证	UL - 认证 (OL)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	带通孔
先导气口 12	1/8 NPTF
先导气口 14	1/8 NPTF
气接口, 气口 1	1/4 NPTF
气接口, 气口 2	1/4 NPTF
气接口, 气口 3	1/4 NPTF
气接口, 气口 4	1/4 NPTF
气接口, 气口 5	1/4 NPTF