


连接电缆

KDI-SB202-BU25

产品代号: 30437

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|--|
| 装配位置 | 任何 |
| 工作电压范围 AC | $\leq 300\text{ V}$ |
| 环境温度 | -10 ... 80 °C -30 ... 80 °C |
| 产品重量 | 210 g |
| 电连接 | 直列式插座 / 直列式插座 M12x1 / Sub-D 5针 / 25针 |
| 电缆结构 | 4 x 0,14 mm ² |
| 电缆直径 | 4.5 ... 6.5 mm |
| 电缆长度 | 5 m |
| 安装类型 | 带套筒螺母 夹子 |
| 锁紧螺母的材料信息 | 黄铜 镀镍 |
| 外壳的材料信息 | PBT |
| 电缆护套的材料信息 | PUR |
| 卷曲接头的材料信息 | 铜合金 镀金 |