

T形倒钩接头 TCN-M3-PK-3

产品代号: 30983

FESTO

用于塑料气管 PAN, PUN, PP, PU, PR, 带密封圈, 可旋转



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 额定尺寸 | 2 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 M3 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 4 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 高合金钢, 耐腐蚀 |