

气控阀 J-5-1/8-B

订货号: 30988

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通双电控
驱动方式	气动
宽度	26 mm
标准标称流量	1000 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
公称通径	8 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
先导气源	外部
流向	可逆
搭接	正重叠
先导压力 Mpa	0.2 MPa...1 MPa
先导压力	2 bar...10 bar
最大开关频率	3 Hz
逆转开关时间	3 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-40 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	320 g

特性	值
安装方式	要么： 在 PR 气路板上 带通孔
先导气口 12	G1/8
先导气口 14	G1/8
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
气接口，气口 4	G1/8
气接口，气口 5	G1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝