

双耳环支座 LBG-40

订货号: 31762

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 5% 的金属。例外情况：印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	300 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	压铸不锈钢
螺栓材料	表面硬化钢
锁的材料	弹簧钢