

阀 VOFD-L50T-

订货号: 3212962

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	电控
宽度	28 mm 50.5 mm 51 mm
标准标称流量	493 l/min
工作气口	法兰 1/4 G1/4 1/4 NPT NAMUR 孔型
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
结构特点	直动式提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
证书签发机构	TÜV 968/V 1251.00/21
公称通径	5 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
流向	可逆
适用于真空	是
b 值	0.25
C 值	2 l/sbar
流量 Kv, 增压	0.36 m³/h
排气流量 Kv	0.36 m³/h
标准标称流量 2-3	429 l/min
关闭时间	60 ms
打开时间	40 ms
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)

特性	值
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:2:2]
扩展的环境温度范围	-25 ... 60° C 低要求模式
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-25 °C...60 °C
环境温度	-25 °C...60 °C
产品重量	560 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	Ematal 涂层铝 高合金不锈钢