


耳轴支架安装件 LNZG-40/50

产品代号: 32960

FESTO

用于具有 DNGZS 耳轴安装件的气缸
该安装件也可以用于带中间耳轴或耳环的 DNC, DNG 和 DNGU 型气缸



技术参数

特性	值
尺寸	40/50
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	129 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金
材料信息, 轴承	塑料的