

快速连接插头 KS3-CK-4

订货号: 3326

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2.9 mm
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
标准标称流量	158 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	16 g
气接口, 气口 1	CK-4
材料说明	RoHS 合规