


扭力补偿 FKG-20-B

产品代号: 33339

FESTO

用于避免扭矩并且补偿当直线驱动单元 DGO 工作时滑块和负载之间的同心误差？



技术参数

特性	值
尺寸	20
径向偏移 +/-	1 mm
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 120 °C
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	350 N
产品重量	302 g
材料信息, 力矩补偿	阳极氧化铝合金 镀锌钢
材料信息, U形夹	钢 经过电镀
材料信息, 滑片	黄铜