



电磁阀

MYH-3-2,3-L-LED

产品代号: 34301

FESTO

Mini 气动元件, 带电磁线圈和手控, 不带插座.



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------|
| 阀功能 | 3/2 常闭, 单电控 |
| 标准额定流量 | 190 l/min |
| 工作压力 | 2 ... 8 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 防护等级 | IP40 带插头插座 |
| 额定尺寸 | 2.3 mm |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 切换时间, 关闭 | 23 ms |
| 切换时间, 打开 | 8 ms |
| 持续通电率 | 100% |
| 线圈的特性参数 | 24V DC: 1,8W |
| 工作介质 | 干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑 |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 65 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | 底座 气路板模块 |
| 气动连接, 气口 2 | 底座 气路板模块 |
| 气动连接, 气口 3 | 底座 气路板模块 |
| 气动连接, 气口 4 | 气路板模块 |
| 气动连接, 气口 5 | 气路板模块 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 |