


导向单元

FENG-63-400-KF

产品代号: 34519

FESTO

带循环滚珠轴承导向, 具有抗扭转作用, 能提供较高的导向精度。



技术参数

特性	值
尺寸	63
行程	400 mm
装配置置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力 F_y	1,260 N
最大输出力 F_y 静态	1,600 N
最大输出力 F_z	1,260 N
最大输出力 F_z 静态	1,600 N
最大扭矩 M_x	75 Nm
M_x 为静态时的最大扭矩	95 Nm
最大扭矩 M_y	90 Nm
M_y 为静态时的最大扭矩	115 Nm
最大扭矩 M_z	90 Nm
M_z 为静态时的最大扭矩	115 Nm
置换力	15 N
产品重量	7,370 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金
材料信息, 轭板	阳极氧化铝合金