


# 延时阀 VZOB-3-1/4

订货号: 3489

FESTO



## 数据表

特性	值
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
标准标称流量	600 l/min
可调延时	0 s...30 s
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
安装方式	带通孔
气动接口	G1/8 G1/4
材料说明	RoHS 合规