


真空吸盘 VASB-8-M5-NBR

订货号: 35410

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2 mm
真空吸盘直径	8 mm
有效吸气直径	5.5 mm
接口位置	顶部
真空吸盘形状	波纹管, 1.5 褶
工作压力	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
额定工作压力	-0.07 MPa -10.15 psi
标称工作压力	-0.7 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 °C...80 °C
70% 真空时的拉脱力	1.6 N
额定工作压力时的保持力	1.6 N
安装螺纹	M5
真空吸盘安装	M5
真空接口	M5
颜色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规
真空吸盘材料	NBR