


# 压力表 MA-50-10-1/4

订货号: 359873

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 指示范围                | 0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                     |
| 符合标准                | EN 837-1  |
| 压力表公称通径             | 50  |
| 防爆                  | 必须遵守证书中的信息！<br>区 1 (ATEX)<br>区 2 (ATEX)<br>区 21 (ATEX)<br>区 22 (ATEX) |
| 结构特点                | 波尔登管式压力表  |
| 安装方式                | 管式安装  |
| 工作介质                | 惰性气体<br>中性流体  |
| 工作压力                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                    |
| 交替负载系数              | 0.66  |
| 测量精度等级              | 2.5   |
| 防护等级                | IP43  |
| 介质温度                | -20 °C...60 °C  |
| 环境温度                | -20 °C...60 °C  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 材料说明                | RoHS 合规   |
| 接口位置                | 居中, 背面  |
| 气动接口                | G1/4  |
| 接触介质的材料             | 黄铜  |
| 旋入螺钉的材料             | 黄铜  |
| 外壳材料                | ABS   |
| 屏幕材料                | PS  |

| 特性        | 值                            |
|-----------|------------------------------|
| 外壳颜色      | 黑色                           |
| 产品重量      | 70 g                         |
| 工作和先导介质说明 | 无乙炔<br>无氧                    |
| 刻度        | 双刻度<br>bar (外部)<br>psi (内刻度) |