


连接法兰 KSZ-3/4-16-UNF

订货号: 36132

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------|
| 规格 | UNF3/4-16 |
| 安装位置 | 可选 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -40 °C...150 °C |
| 产品重量 | 425 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 安装件材料 | 钢 镀锌 |
| 螺纹件材料 | 钢 镀锌 |