

# 倒钩接头 N-3/8-P-13

订货号: 36160

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 公称通径                | 11 mm                           |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈                             |
| 安装位置                | 可选                              |
| 设计                  | 直列式设计                           |
| 包规格                 | 1                               |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...16 bar              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                     |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                  |
| 最大紧固扭矩              | 15 Nm                           |
| 产品重量                | 178 g                           |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 G3/8                        |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管内径 13 mm                   |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |
| 外壳材料                | 阳极氧化铝                           |