



单向节流阀 GG-1/4-3/8

产品代号: 3633

FESTO

带滚轮杠杆和可调基本流量



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
驱动类型	机械的
调节元件	滚轮杠杆
安装类型	带通孔
节流方向上的标准额定流量	870 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	1150 l/min
工作压力	0.03 ... 8 bar 0.43 ... 116 psi
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	380 g
材料信息, 密封	NBR