


# 单向节流阀 GGO-1/4-3/8

订货号: 3634

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
驱动方式	机械
调节元件	滚轮杠杆
安装方式	带通孔
流量控制方向上的标准标称流量	950 l/min
封锁方向上的标准标称流量	1150 l/min
工作压力	0.03 bar...8 bar 0.43 psi...116 psi
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
安装位置	可选
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	400 g
密封件材料	NBR