

单向阀 H-M5

订货号: 3671

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	止回功能
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
安装方式	管式安装
标准标称流量	115 l/min
工作压力	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	黄铜
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR