


## 连接电缆

### NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

产品代号: 3673475

FESTO

气动/电动方面适合于直线驱动器DFPI-...-E-...P, 长度0.6 m.



## 技术参数

特性	值
保护管长度	0.6 m
装配位置	任意
户外使用	C1 – 在不受天气影响的地方使用
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
相对空气湿度	5 - 100 % 冷凝
防护等级	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
环境温度	-20 ... 60 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
电接口 1	直列式插头, 3 针
电接口 2	开放式末端, 3线
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
气动连接	用于气管外径 8 mm
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	3x0,75
产品重量	280 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导管	PA
材料信息, 保护管接头	PA
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 密封	TPE