

密封阀芯 VAVC-Q2-M22U-25-N

订货号: 3970092

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	25
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	5 °C...20 °C
材料说明	RoHS 合规
关断元件材料	NBR
碗罩材料	PA6