

密封阀芯 VAVC-Q2-M22U-25-S1

订货号: 3970094

FESTO



数据表

特性	值
公称通径 DN	25
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
适合食品行业使用	参见合规性声明
储存温度	5 °C...30 °C
材料说明	RoHS 合规
关断元件材料	VMQ (硅树脂)
碗罩材料	PA6