

力矩补偿器 DARD-L8-25-S

订货号: 4134871

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------|
| 规格 | 20/25 |
| 径向偏差 +/- | 2.5 mm |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | 0 °C...60 °C |
| 力方向 +/- 的最大容许短期负载 | 3000 N |
| +/- 力方向上允许的最大长期负载 | 1400 N |
| 产品重量 | 48 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 不含铜 |
| 连接件材料 | 阳极氧化铝 |
| 螺钉材料 | 镀锌钢 |