

球阀 VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3  
订货号: 4405686

FESTO



数据表

| 特性    | 值     |
|-------|-------|
| 结构特点  | 两通型球阀 |
| 驱动方式  | 机械    |
| 密封原理  | 软密封   |
| 安装位置  | 可选    |
| 安装方式  | 管式安装  |
| 过程阀连接 | Rp1/2 |

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 开关位置指示器             | 插槽方向 = 流向  |
| 内径                  | 15 mm  |
| 公称通径 DN             | 15   |
| 阀功能                 | 2/2  |
| 流向                  | 可逆   |
| 标称压力 PN             | 50   |
| 驱动扭矩及相对于标称阀压力的压差    | 9 Nm   |
| 基于标准                | EN 10226-1   |
| 中等                  | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[:::-]<br>惰性气体<br>水 - 无水蒸气<br>中性流体 |
| 介质温度                | -15 °C...120 °C  |
| 流量 Kv               | 15 m³/h  |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III   |
| 外壳材料                | 黄铜<br>镀镍   |
| 外壳物料编号              | CW617N   |
| 密封件材料               | NBR<br>PTFE  |
| 滚珠材料                | 黄铜<br>镀铬   |
| 滚珠的物料编号             | CW617N   |
| 轴材料                 | 黄铜   |
| 编号轴材料               | CW617N   |
| 产品重量                | 200 g  |
| 认证                  | DVGW 气体<br>DVGW 水  |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟压力设备指令   |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力   |