

气控阀 A-5-1/4



产品代号: 4436
将被停止供应的产品

机动, 可带手控附加件

将停止供货的产品,

供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
标准额定流量	700 l/min
工作压力	0 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
额定尺寸	7 mm
先导压力	2 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	要求使用经过润滑的压缩空气
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	770 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G1/4
材料信息, 壳体	铝